



Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: D0807



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 D0807
GTIN	4027497455850
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Rutulys“** (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutuliu

Galvos Ø: 8 mm

Galvutės ilgis L₁: 7 mm

Bendras ilgis: 47 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Galvos Ø	8 mm
Forma	D0807
Dantų forma	kryžminiai dantys

Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis L ₁	7 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Bendras ilgis	47 mm
Forma	rutuliu
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza