



Pjovimo diskas PREMIUM***, Disko Ø: 230mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563250 230
GTIN	9003176370701
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Kieti, labai produktyvūs pjovimo diskai specialiai plieno skardoms, profiliams ir vamzdžiams; didžiausias patvarumas.

Netinka INOX (Fe, S ir Cl dalis >0,1agv%).

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuoškiais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v_c .

Specifikacija:

A30S-BFXA.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Forma	41
Disko storis	2,5 mm
maksimalus sūkių skaičius	6600 min ⁻¹

Forma	tiesus
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Specifikacija	A30S-BFXA
Disko Ø	230 mm
kai medžiagos storis	7,5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Užspaudimo jungių pora Flanšo Ø 76 mm	563990 76
---------------------------------------	-----------