



## Rupiojo šlifavimo diskas Basic\* „2 in 1“, Disko Ø × plotis: 230X6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	560600 230X6
GTIN	9003172228655
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalūs rupiojo šlifavimo diskai plokštumų ir briaunų šlifavimui iš **INOX ir plieno**.

**Specifikacija: A30Q-BF**

### Techninis aprašymas

Disko storis	6 mm
maksimalus sūkių skaičius	6600 min <sup>-1</sup>
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	230 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A30-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai

optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		