

Garant**Freza Z5 – glotniam apdirbimui, HM, Tipas: G0618****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540400 G0618
GTIN	4045197155467
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Elipsė“** (SPG).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	50 mm
Forma	elipsinė
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z5
Galvos Ø	6 mm
Forma	G0618
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	18 mm
Serija	Dantų forma Z5
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		