

**Garant****Freza Z5 – glotniam apdirbimui, HM, Tipas: G1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540400 G1225
GTIN	4045197155474
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Elipsė“** (SPG).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Forma	G1225
Bendras ilgis	65 mm
Forma	elipsinė
Galvos Ø	12 mm
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z5
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z5
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Freza

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		