


Garant**CCMT 09T308, Rūšis: HB7010-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T308 HB7010-1 Kietlydinys: HB7010-1

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 500 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Kietlydinys	HB7010-1
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,

Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui