

**CCMT 060202 Wiper, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260093 PV720
GTIN	4960664753703
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	WP
Kietlydinys	PV720
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija

M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui