

**CCMT 060202 Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260093 CA510
GTIN	4960664753109
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 060202 Wiper CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	CA510
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Drožlialaužis	WP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui