

**CCMT 060202 Wiper, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260093 CA515
GTIN	4960664753208
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CCMT 060202 Wiper CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 110 - 380 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	WP
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA515

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 380 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui