



## Pjovimo diskas CUBITRON™ II ITIN PLONAS, Disko Ø: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563315 125
GTIN	5902658065040
Produktų klasė	53M

### Aprašymas

#### Modelis:

Didelį našumą ir patvarumą užtikrina **preciziniai keraminiai grūdėliai Cubitron™ II** produktai. Darbas labai malonus, nes pjauna labai minkštai, nereikia naudoti jėgos.

#### Paskirtis:

Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas. Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifjuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v<sub>c</sub>.

#### Specifikacija:

##### A60S-BF.

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

### Techninis aprašymas

Disko Ø	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	tiesus

Disko storis	1 mm
Serija	Cubitron™ II
kai medžiagos storis	3 - 5 mm
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

