



CCMT 09T304 Wiper, Rūšis: CA510



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCMT 09T304 Wiper CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA510
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	WP
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui