



## Pjovimo diskas PREMIUM\*\*\*, Disko Ø: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563200 115
GTIN	9003178723468
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo diskas su ypač geromis pjovimo savybėmis (mažas kietumo laipsnis Q) **universaliai tinka INOX ir plienui**, labai patvarus ir stabilus.

#### Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v<sub>c</sub>.

#### Specifikacija:

**A30Q-BFXA.**

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

### Techninis aprašymas

Forma	lenktas
Forma	42
Disko storis	2,5 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>
Specifikacija	A30Q-BFXA
DiskoØ	115 mm
kai medžiagos storis	7,5 - 12,5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		