


CCMT 09T308 Wiper, Rūšis: PV720

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260100 PV720
GTIN	4960664753734
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Kietlydinys	PV720
Drožlialaužis	WP
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui