

**DCGT 11T301, Rūšis: PDL025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260384 PDL025
GTIN	
Produktų klasė	25E

**Aprašymas****Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,1 mm
Drožialaužis	MFP-SK
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Kietlydinys	PDL025
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma f	0,03 - 0,15 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T301

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui