

**Garant**
**VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 4 mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164351 4      |
| GTIN             | 4045197852762 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas**
**SVARBU: produktą galima konfigūruoti**

Ø ribos: 3.7 - 4.2 mm, Intervall: 0,001

Nominalusis Ø D<sub>c</sub>: 4 mm

**Modelis:**

**NC modelis** su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

**Paskirtis:**

**Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.**

**Pastaba:**

**JAU YRA NAUJA KARTA!**

**Rekomenduojamas produktas Nr. 164425.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinosioms kiaurymėms

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Ø ribos: 3,7 - 4,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 12 mm

Iškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 34 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Techninis aprašymas**

|                  |    |
|------------------|----|
| Koto tolerancija | h6 |
|------------------|----|

|  |                        |
|--|------------------------|
| Koto $\varnothing D_s$                 | 6 mm                   |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,06 mm/aps,           |
| Bendras ilgis L                        | 75 mm                  |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>  | 12 mm                  |
| $\varnothing$ ribos                    | 3,7 - 4,2 mm           |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>           | 34 mm                  |
| Nominalusis $\varnothing D_c$          | 4 mm                   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 4                      |
| Danga                                  | TiAlN                  |
| Ašmenys                                | VHM                    |
| Norma                                  | Gamykliniai standartai |
| Vidinis aušinimas                      | taip, su 25 bar        |
| Kotas                                  | DIN 6535 HA su h6      |
| Pjovimo technika                       | HPC                    |
| Naudojama, kai gręžimo tipas           | Aklinosioms kiaurymėms |
| Spalvinis žymėjimas                    | mėlyna                 |
| Produkto rūšis                         | Phillips antgalis      |

## Vartotojo duomenys

|                             | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 30 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 25 m/min       | M         |
| Alyva                       | tinka     |                |           |
| drėgnas, maks.              | tinka     |                |           |