

**DCMX 070204 Wiper, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260383 PV720
GTIN	4960664753741
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	WP
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PV720
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMX 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui