

**DCMX 070204 Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMX 070204 Wiper CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA510
Drožlialaužis	WP
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMX 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui