

**DCMX 11T304 Wiper, Rūšis: PV720****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	WP
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 270 m/min
Kietlydinys	PV720
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Cermet
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMX 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui