

**DCMX 11T304 Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DCMX 11T304 Wiper CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	WP
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	CA510
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMX 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui