

**DCMX 11T304 Wiper, Rūšis: CA515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMX 11T304 Wiper CA515 Kietlydinys: CA515

Drožlialaužis: WP

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 390 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 390 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	WP
Kietlydinys	CA515
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1,5 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMX 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui