

Garant**VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 8,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164351 8,5
GTIN	4045197853257
Produktų klasė	10N

Aprašymas**SVARBU: produktą galima konfigūruoti**Nominalusis Ø D_c: 8.5 mm

Ø ribos: 8.21 - 8.7 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

NC modelis su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktųviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:**Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.****Pastaba:****JAU YRA NAUJA KARTA!****Rekomenduojamas produktas Nr. 164425.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinosioms kiaurymėms

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 8,21 - 8,7 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 20 mmIškyšos ilgis L₁: 54 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 10 mm**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunos ilgis L_c	20 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	8,5 mm
\varnothing ribos	8,21 - 8,7 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Bendras ilgis L	100 mm
Iškyšos ilgis L_1	54 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		