



Pjovimo diskas PREMIUM***, Disko Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563200 125
GTIN	9003178723390
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo diskas su ypač geromis pjovimo savybėmis (mažas kietumo laipsnis Q) **universaliai tinka INOX ir plienui**, labai patvarus ir stabilus.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v_c.

Specifikacija:

A30Q-BFXA.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Disko storis	2,5 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	41

Forma	tiesi
Specifikacija	A30Q-BFXA
Disko Ø	125 mm
kai medžiagos storis	7,5 - 12,5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		