

Garant
VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	164351 16
GTIN	4045197853363
Produktų klasė	10N

Aprašymas
SVARBU: produktą galima konfigūruoti

Nominalusis Ø D_c: 16 mm

Ø ribos: 15.21 - 16.2 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

NC modelis su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojamas produktas Nr. 164425.

Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinosioms kiaurymėms

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 15,21 - 16,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 25 mm

Iškyšos ilgis L₁: 95 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 16 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	16 mm
-----------------------	-------

Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	25 mm
Nominalusis Ø D _c	16 mm
Ø ribos	15,21 - 16,2 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,23 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Iškyšos ilgis L ₁	95 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		