

Garant

VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 19mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164351 19
GTIN	4045197853394
Produktų klasė	10N

Aprašymas

SVARBU: produktą galima konfigūruoti

Ø ribos: 18.21 - 19.2 mm, Intervall: 0,001

Nominalusis Ø D_c: 19 mm

Modelis:

NC modelis su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojamas produktas Nr. 164425.

Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinosioms kiaurymėms

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 18,21 - 19,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 25 mm

Iškyšos ilgis L₁: 92 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 20 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,35 mm/aps,
--	--------------

Koto tolerancija	h6
Ø ribos	18,21 - 19,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Nominalusis Ø D _c	19 mm
Iškyšos ilgis L ₁	92 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	25 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		