

**Garant****Freza Z FINE – labai glotniam apdirbimui, HM, Tipas: A0820****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540440 A0820
GTIN	4045197679901
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.**

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Forma	A0820
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z FINE
Forma	Cilindras be priekinių dantų
Bendras ilgis	60 mm
Galvos Ø	8 mm
Dantų smulkumas	labai glotnus
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Serija	Dantų forma Z FINE
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Freza

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		