



Pjovimo diskas CUBITRON™ II PLONAS, Disko Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563320 125
GTIN	5902658654558
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Didelį našumą ir patvarumą užtikrina **preciziniai keraminiai grūdėliai Cubitron™ II** produktai. Darbas malonus, nes pjauna minkštai, nereikia naudoti jėgos.

Paskirtis:

Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas. Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuoκliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v_c .

Specifikacija:

A36S-BF.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Forma	tiesus
Disko storis	1,6 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Forma	41
Specifikacija	A36S-BF
DiskoØ	125 mm
Serija	Cubitron™ II
kai medžiagos storis	7,7 - 8 mm
Šlifavimo priemonės	Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		

sausasis

tinka