

**Garant**
**Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: C0820**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540350 C0820
GTIN	4045197222411
Produktų klasė	51D

**Aprašymas**
**Modelis:**

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

**Koto ilgis 200 mm** (galima patrumpinti).

Koto Ø 6 mm. **Forma C „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Stakles galima įjungti tik tada, kai freza jau įleista į detalę.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto cilindro formos (WRC)

Galvos Ø: 8 mm

Galvutės ilgis: 20 mm

Bendras ilgis: 220 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Forma	Užapvalinto cilindro formos
Bendras ilgis	220 mm
Galvos Ø	8 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys

Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		