



## Dengta freza Z4 – glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: A1020



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	540560 A1020
GTIN	4027497278947
Produktų klasė	56L

### Aprašymas

#### Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.**

#### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis	60 mm
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z4
Forma	A1020
Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvos Ø	10 mm
Forma	Cilindras be priekinių dantų

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Serija	Dantų forma Z4
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		