

Garant**Freza Z1 - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: C1020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540600 C1020
GTIN	4045197155795
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	stambiadantis
Forma	suapvalinto cilindro formos
Galvos Ø	10 mm
Bendras ilgis	60 mm
Forma	C1020
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z1
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Serija	Dantų forma Z1
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	ribotai tinka		