

Garant**Centravimo grąžtas HSS-E R su plokštuma, TiAlN, Nominalusis Ø DC k12: 1,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111455 1,6
GTIN	4045197853943
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Centravimo grąžto spindulio požymiai. Forma R: žr. Nr. 111350.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _C	1,6 mm
skirta detalių Ø	10 – 15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
s – 0,1	3,25 mm
Bendras ilgis L	35,5 mm
Koto tolerancija	h7
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Koto Ø D _s	4 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 333
Tipas	R
Tolerancija Nominalusis Ø	k12

Gilavimo kampas su spinduliu	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		