

Garant**Frez. plokštelė be profilio, HB7720, Frezavimo plotis A: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217258 5
GTIN	4045197854049
Produktų klasė	21C

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,15 mm
Frezavimo plotis A	5 mm
Išorinis \varnothing D	26 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	6,2 mm
Kietlydinys	HB7720
Tipas	P26
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
--	-----------	-------	-----------

Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		