

Garant**VHM nuožulų freza 120°, TiAlN, Ø h6 DC: 1mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 208092 1 |
| GTIN | 4045197854605 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas**Modelis:**

Tolerancija: **Matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.**

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ² | 0,005 mm |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Matmuo S | 0,5 mm |
| Bendras ilgis L | 50 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Koto Ø D _s | 3 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 1 mm |
| Kampų nuožulos kampas | 30 laipsniai |
| Nuožulų freza | 60 laipsniai |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipas | N |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h6 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 120 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aluminiis (trumpadrožlis) | tinka | 280 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 200 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 105 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 35 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 60 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 90 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

