



Dengta freza Z4 – glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: F1225



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 540560 F1225 |
| GTIN | 4027497279135 |
| Produktų klasė | 56L |

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Užapvalinta elipsė“** (RBF).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z4 |
| Dantų smulkumas | smulkiadantis |
| Bendras ilgis | 65 mm |
| Forma | F1225 |
| Forma | suapvalintos elipsės formos |
| Galvos Ø | 12 mm |
| Dantų forma | kryžminiai dantys |

| | |
|----------------|----------------|
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvutės ilgis | 25 mm |
| Serija | Dantų forma Z4 |
| Ašmenys | HM TiAlN |
| Danga | TiAlN |
| Produkto rūšis | Freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |