

**Garant****Frez. plokštelė 30°, HB7720, Žingsnis: 2mm**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	217302 2
GTIN	4045197854858
Produktų klasė	21C

### Aprašymas

**Pastaba:**

Nenaudokite su diskiniu peiliu Nr. 217252 dyd. 27L.

### Techninis aprašymas

Gylis t	1,25 mm
Plokštelės geometrija	Visas profilis
Išorinis Ø D	11,7 mm
Sriegiams ≥	Tr16x2 – Tr20x2
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2 mm
Paskirtis	Vidus
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Sriegio tipas	TR
Sriegio tipas	TR-LH
Profilio kampas	30 laipsniai
Tipas	P12
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

sausasis

tinka