

**Garant****Frezavimo plokštelė 30°, HB7720, Žingsnis: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217305 3
GTIN	4045197854865
Produktų klasė	21C

**Aprašymas****Pastaba:**

Nenaudokite su diskiniu peiliu Nr. 217252 27L!

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	11 mm
Sriegiams ≥	Tr18x3 – Tr20x3
Plokštelės geometrija	Visas profilis
Gylis t	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	3 mm
Paskirtis	Vidus
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Sriegio tipas	TR
Sriegio tipas	TR-LH
Profilio kampas	30 laipsniai
Tipas	P12
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

sausasis

tinka