

HOLEX®**Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148400 0
GTIN	4045197854872
Produktų klasė	12L

Aprašas**Aprašymas:**

Su grūdintais kumšteliais. Plieninės rankenos cinkuotos. Dirbant siaurose vietose plieninė rankena nusukama.

Standartinėms apkrovoms:
korpusas iš cinko slėginio liejinio.

Norma: DIN 1814

užveržimo ribos □: 2 - 5 mm

rankiniams sriegikliams DIN 352: M1 – M8

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Bendras ilgis: 125 mm

Techninis aprašymas

užveržimo ribos □	2 - 5 mm
Bendras ilgis	125 mm
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M1 – M8
Norma	DIN 1814