

HOLEX®
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 1.1/2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	148400 1.1/2
GTIN	4045197854919
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Su grūdintais kumšteliais. Plieninės rankenos cinkuotos. Dirbant siaurose vietose plieninė rankena nusukama.

Standartinėms apkrovoms:
korpusas iš cinko slėginio liejinio.

Norma: DIN 1814

užveržimo ribos □: 2 - 7,5 mm

rankiniams sriegikliams DIN 352: M1 – M12

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Bendras ilgis: 175 mm

Techninis aprašymas

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
užveržimo ribos □	2 - 7,5 mm
Bendras ilgis	175 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352	M1 – M12
Norma	DIN 1814