


Garant**Frezavimo plokštelė 30°, HB7720, Žingsnis: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217321 7
GTIN	4045197854940
Produktų klasė	21C

Aprašymas**Pastaba:**

Nenaudokite su diskiniu peiliu Nr. 217252 dyd. 27L.

Techninis aprašymas

Gylis t	4 mm
Išorinis Ø D	22 mm
Sriegiams ≥	Tr38×7 – Tr42×7
Plokštelės geometrija	Visas profilis
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	7 mm
Paskirtis	Vidus
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Sriegio tipas	TR
Sriegio tipas	TR-LH
Profilio kampas	30 laipsniai
Tipas	P26
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

sausasis

tinka