

Kalibrinis žiedas su tarpiniais matmenimis, Tipas: C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484035 C
GTIN	4045197212436
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Kalibriniai žiedai (kontroliniai žiedai) iš aukščiausios kokybės plieno, grūdinti, atpalaiduoti, šlifuoti ir tiksliai pritrinti. **Ant kalibrinių žiedų užrašytas realus matmuo.** Gamintojo tolerancija kiaurymei JS4.

Standartas:

Nach **DIN 2250 C.**

Pastaba:

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 3,001 – 3,499

Tipas B = 3,501 – 14,999

Tipas C = 15,001 – 19,999

Tipas D = 20,001 – 24,999

Tipas E = 25,001 – 31,999

Tipas F = 32,001 – 39,999

Tipas G = 40,001 – 49,999

Tipas H = 50,001 – 59,999

Tipas I = 60,001 – 69,999

Tipas J tipas = 70,001 – 79,999

Tipas K = 80,001 – 89,999

Tipas L = 90,001 – 99,999

Prašome nurodyti tikslų nominalųjį \varnothing . Tarpinių matmenų kamštiniai kalibrai yra tik ribiniai kamštiniai kalibrai su matmenimis po kabelio!

Tarpiniai žiedai yra tik nustatymo žiedai su **dešimtainiais matmenimis!**

Glotnius (tiesius) \varnothing žr. Nr. 484030 arba pagal papildomą paklausimą.

Užsakymo pavyzdys \varnothing 10,002: Nr. 484035 B 10,002.

Keraminiai kalibriniai žiedai su pilnais matmenimis milimetrais pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	JS
Nominalus dydis	15,001 - 19,999 mm
Norma	DIN 2250 C
Gamintojo tolerancija kiaurymei	JS4
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Kokybė	4
Kalibravimas	L7
Produkto rūšis	Reguliavimo žiedas

Paslaugos

DAkKS kalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus \varnothing 50 mm	028470 50
KalibravimasReguliavimo žiedas Maksimalus \varnothing 50 mm	028400 50