

**HOLEX****Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm, Galvos Ø × plotis:  
60X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553600 60X30
GTIN	4045197240224
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu koto. Šlifuotas šoninis paviršius sumažina spindulinį mušimą iki minimumo.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	9500 min <sup>-1</sup>
minimalus sūkių skaičius	6500 min <sup>-1</sup>
Galvos Ø	60 mm
Galvutės ilgis	30 mm
Forma	cilindrinis
Koto Ø	6 mm
Pagrindo medžiaga	elastinė guminė galvutė
Produkto rūšis	Šlifavimo įvorės laikiklis

