

**HOLEX®**
**Sriegplovės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 20X7 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Produktų klasė	12L

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

**Paskirtis:**

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Metrinis sriegis: M4,5 – M6

Smulkus metrinis sriegis: M5×0,75 – M6×0,75

Sriegis UNC: Nr. 6 – 1/4"

Sriegis UNF: Nr. 8 – 1/4"

Sriegis Whitworth: 3/16" – 1/4"

Bendras ilgis: 175 mm

**Techninis aprašymas**

Smulkus metrinis sriegis	M5×0,75 – M6×0,75
Aukštis	7 mm
kai sriegplovėsØ	20 mm
Bendras ilgis	175 mm
Sriegis Whitworth	3/16 – 1/4 in
Metrinis sriegis	M4,5 – M6
Sriegis UNF	Nr.8 – 1/4 in
Sriegis UNC	Nr.6 – 1/4 in

Norma

EN 22568