

HOLEX®
Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 25X9 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	149300 25X9
GTIN	4045197857040
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Metrinis sriegis: M7 – M9

Smulkus metrinis sriegis: M7×0,5 – M9×1

Sriegis UNC: 5/16"

Sriegis UNF: 5/16"

Sriegis Whitworth: 5/16"

Bendras ilgis: 210 mm

Techninis aprašymas

Smulkus metrinis sriegis	M7×0,5 – M9×1
Aukštis	9 mm
Sriegis Whitworth	5/16 in
Sriegis UNC	5/16 in
Metrinis sriegis	M7 – M9
kai sriegpjavėsØ	25 mm
Sriegis UNF	5/16 in
Bendras ilgis	210 mm

Norma

EN 22568