

HOLEX®
Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 25,4X9,5 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Metrinis sriegis: M2 – M12

Smulkus metrinis sriegis: M4 – M10

Sriegis UNC: Nr.3 – 7/16"

Sriegis UNF: Nr.3 – 7/16"

Sriegis Whitworth: 5/16" – 1/8"

Sriegis Whitworth vamzdis: G1/8"

Techninis aprašymas

Sriegis UNF	Nr.3 – 7/16 in
kai sriegpjavėsØ	25,4 mm
Bendras ilgis	210 mm
Metrinis sriegis	M2 – M12
Aukštis	9,5 mm
Sriegis Whitworth vamzdis	G1/8 in
Sriegis Whitworth	5/16 – 1/8 in
Smulkus metrinis sriegis	M4 – M10

Sriegis UNC

Nr.3 – 7/16 in

Norma

EN 22568