

**HOLEX®**
**Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 30X11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149300 30X11
GTIN	4045197857064
Produktų klasė	12L

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

**Paskirtis:**

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Metrinis sriegis: M10 – M11

Smulkus metrinis sriegis: M10×0,75 – M11×1

Sriegis UNC: 3/8" – 7/16"

Sriegis UNF: 3/8" – 7/16"

Sriegis Whitworth: 3/8" – 7/16"

Sriegis Whitworth vamzdis: G1/8"

**Techninis aprašymas**

Metrinis sriegis	M10 – M11
Bendras ilgis	260 mm
Sriegis UNF	3/8 – 7/16 in
Aukštis	11 mm
Sriegis UNC	3/8 – 7/16 in
Smulkus metrinis sriegis	M10×0,75 – M11×1
Sriegis Whitworth	3/8 – 7/16 in
kai sriegpjavėsØ	30 mm

Sriegis Whitworth vamzdis

G1/8 in

Norma

EN 22568