

**HOLEX®**
**Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 38X10 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149300 38X10
GTIN	4045197857071
Produktų klasė	12L

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

**Paskirtis:**

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Smulkus metrinis sriegis: M12×1 – M15×1

Sriegis UNF: 1/2" – 9/16"

Sriegis Whitworth vamzdis: G1/4"

Bendras ilgis: 310 mm

**Techninis aprašymas**

kai sriegpjavėsØ	38 mm
Bendras ilgis	310 mm
Sriegis UNF	1/2 – 9/16 in
Sriegis Whitworth vamzdis	G1/4 in
Smulkus metrinis sriegis	M12×1 – M15×1
Aukštis	10 mm
Norma	EN 22568

