

HOLEX®
Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 38X14 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Metrinis sriegis: M12 – M14

Sriegis UNC: 1/2" – 9/16"

Sriegis Whitworth: 1/2" – 9/16"

Bendras ilgis: 310 mm

Techninis aprašymas

Metrinis sriegis	M12 – M14
Sriegis Whitworth	1/2 – 9/16 in
Aukštis	14 mm
Sriegis UNC	1/2 – 9/16 in
kai sriegpjavėsØ	38 mm
Bendras ilgis	310 mm
Norma	EN 22568

