

HOLEX®
Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 45X14 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	149300 45X14
GTIN	4045197857101
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Smulkus metrinis sriegis: M16×1 – M20×2

Sriegis UNF: 5/8" – 3/4"

Sriegis Whitworth vamzdis: G3/8" – G1/2"

Bendras ilgis: 440 mm

Techninis aprašymas

Smulkus metrinis sriegis	M16×1 – M20×2
Sriegis Whitworth vamzdis	G3/8 – G1/2 in
kai sriegpjavėsØ	45 mm
Bendras ilgis	440 mm
Sriegis UNF	5/8 – 3/4 in
Aukštis	14 mm
Norma	EN 22568

