

**HOLEX®**
**Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 45X18 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149300 45X18
GTIN	4045197857118
Produktų klasė	12L

**Aprašas**
**Aprašymas:**

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

**Paskirtis:**

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Metrinis sriegis: M16 – M20

Sriegis UNC: 5/8" – 3/4"

Sriegis Whitworth: 5/8" – 3/4"

Bendras ilgis: 440 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegis Whitworth	5/8 – 3/4 in
Aukštis	18 mm
Metrinis sriegis	M16 – M20
Sriegis UNC	5/8 – 3/4 in
Bendras ilgis	440 mm
kai sriegpjavėsØ	45 mm
Norma	EN 22568

