

HOLEX®
Sriegplovės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 50,8X15,9 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	149300 50,8X15,9
GTIN	4045197857125
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Metrinis sriegis: M18 – M27

Smulkus metrinis sriegis: M20 – M28

Sriegis UNC: 5/8" – 1"

Sriegis UNF: 5/8" – 1"

Sriegis Whitworth: 2"

Sriegis Whitworth vamzdis: G3/8" – G1/2"

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	495 mm
Sriegis UNC	5/8 – 1 in
Sriegis Whitworth vamzdis	G3/8 – G1/2 in
Smulkus metrinis sriegis	M20 – M28
Sriegis UNF	5/8 – 1 in
Aukštis	15,9 mm
kai sriegplovėsØ	50,8 mm
Sriegis Whitworth	2 in

Metrinis sriegis

M18 – M27

Norma

EN 22568