

HOLEX®
Sriegpjavės laikiklis, sriegpjovei, kurios Ø × aukštis: 55X16 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Produktų klasė	12L

Aprašas
Aprašymas:

Plieninės rankenos cinkuotos, nusukamos. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. **Iki dyd. 65×25** iš cinko slėginio lydinio, **nuo dyd. 75×20** iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Norma: EN 22568

Smulkus metrinis sriegis: M22×1 – M25×1,5

Sriegis UNF: 7/8" – 1"

Sriegis Whitworth vamzdis: G5/8" – G3/4"

Bendras ilgis: 495 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	495 mm
Smulkus metrinis sriegis	M22×1 – M25×1,5
Sriegis Whitworth vamzdis	G5/8 – G3/4 in
Sriegis UNF	7/8 – 1 in
Aukštis	16 mm
kai sriegpjavėsØ	55 mm
Norma	EN 22568

